


OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED 2.5 V - LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. A1.416.934



13/03/2025 23:19:34 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED 2.5 V - LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. A1.416.934

Otoscope LED innovant au format de poche.

Differents coloris disponibles !

Description

- Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques), pas de fibre optique, le champ de vision n'est pas limite.
- Aucune maintenance, car aucun changement d'ampoule necessaire.
 - Possibilite de faire varier l'intensite de la luminosite
 - Arret automatique apres 3 minutes
 - Duree de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
 - Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
 - Temperature de couleur : environ 4 200 K
 - Design de la tete optimise
 - Loupe pivotante, grossissant 3 fois
 - Orifice d'insufflation pour test pneumatique
 - Manche compose de deux materiaux : aluminium et fibre de verre renforcee, compatible avec la tete du dermatoscope et de l'ophthalmoscope LuxaScope
 - Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
 - Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses
 - Inclus 20 speculums jetables gris dont 10 de 2,5mm et 10 de 4.0mm

 13/03/2025 23:19:34 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED
2.5 V - LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. A1.416.934

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381963912	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	11	Unite emballee / Hauteur (cm)	4
Unite emballee / Longueur (cm)	24	Unite emballee / Poids (kg)	0.3
Unite nue / Poids (kg)	0.12		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	5	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Bleu clair		


13/03/2025 23:19:34 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.