

NEGATSCOPE STANDARD HOLTEX, 3 PLAGES, 3 X 45 W



Ref. OTA1003



 30/07/2025 03:04:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

NEGATOSCOPE STANDARD HOLTEX, 3 PLAGES, 3 X 45 W



Ref. OTA1003

Description

Ces negatoscopes offrent un système de fixation pour les radios permettant une pose et une dépose simple, et sans conséquence pour les radios. Ils peuvent indifféremment se poser sur un meuble ou se fixer sur un mur.

- La structure de l'écran est en alliage d'aluminium haute résistance de 10 cm d'épaisseur
- Les angles sont protégés par une plaque d'acier, recouverte d'ABS
- Ecran en polymère méthacrylique
- Le corps du negatoscope est en alliage d'aluminium haute résistance
- L'intérieur et l'extérieur sont recouverts d'une poudre projetée antistatique
- Voltage / Fréquence : 220V / 50-60Hz
- Luminance : 2 000 cd/m²
- Eclairage moyen > 6300 lux
- Durée de vie de l'éclairage : 50 000 h
- Température de couleur : 10 000 K
- Dimensions extérieures : 116 x 56 x 10 cm
- Dimensions écran : 108 x 43,5 cm

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040195872	Code douanier	90105010
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	68	Unite nue / Largeur (cm)	56
Unite emballee / Hauteur (cm)	15	Unite nue / Hauteur (cm)	10
Unite emballee / Longueur (cm)	122	Unite nue / Longueur (cm)	116
Unite emballee / Poids (kg)	16.83	Unite nue / Poids (kg)	12.5
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 03:04:45 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr