


OTOSCOPE SPENGLER SMARTLIGHT NOIR



Ref. 570315



30/07/2025 08:34:45 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

OTOSCOPE SPENGLER SMARTLIGHT NOIR



Ref. 570315

L'otoscope a eclairage conventionnel

Description

L'otoscope SMARTLIGHT de SPENGLER dispose d'un Eclairage conventionnel. Leger et resistant, cet otoscope est ideal pour les auscultations ORL et particulierement adapte pour les visites a domicile.

- Technologie Xenon / halogene pour une diffusion de la lumiere puissante et homogene
- Luminance 24 lumens, tension 2,5 Volts et intensite 0.15 A
- IRC (Indice de Rendu des Couleurs) de 90%
- Tete bi matiere, en ABS et laiton, vissee pour une fixation sure
- Loupe pivotante, grossissement 3 fois
- Clip de fixation avec interrupteur marche/arret integre
- Livre avec 2 piles LR6 AA et 2 x 4 Speculums a usage unique (O 2,5 et O 4 mm)
- Ampoule LED en option pour une lumiere blanche et optimale

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446041557	Code douanier	90189042
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	19	Unite emballee / Hauteur (cm)	3
Unite emballee / Longueur (cm)	10	Unite emballee / Poids (kg)	0.23
Unite nue / Poids (kg)	0.1		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 08:34:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr