

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V BLANC - OTOSCOPE + OPHTALMOSCOPE BLANC

LUXAMED®Ref. AF.416.914

Set complet pour un diagnostic de précision : Otoscope Auris LED 2.5V blanc + Ophtalmoscope LuxaScope LED 2.5 V Blanc

Description

Otoscope :

Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques),
pas de fibre optique, le champ de vision n'est pas limité.

- Aucune maintenance, car aucun changement d'ampoule nécessaire.
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Design de la tête optimisé
- Loupe pivotante, grossissant 3 fois
- Orifice d'insufflation pour test pneumatique
- Manche composé de deux matériaux : aluminium et fibre de verre renforcée, compatible avec la tête du dermatoscope et de l'ophtalmoscope LuxaScope
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses
- Inclus 20 spéculums jetables gris dont 10 de 2,5mm et 10 de 4.0mm

Ophtalmoscope :

- Valeurs de correction : + 20 bis – 20 D ($\pm 1\ 2\ 3\ 4\ 6\ 8\ 10\ 15\ 20\ D$)
- 5 filtres différents disponibles : grand spot, petit spot, filtre vert, demi-lune et réticule
- Eclairage : LED
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité pour éviter l'éblouissement
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 50 000 heures avec un courant constant
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Design optimisé de la tête
- Manche composé de deux matériaux : aluminium et fibre de verre renforcé, compatible avec la tête d'otoscope et de dermatoscope LuxaScope LED
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF

**KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V BLANC -
OTOSCOPE + OPHTALMOSCOPE BLANC****LUXAMED®****Ref. AF.416.914**

- Inclus 2 piles alcalines AAA

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe
Code barre	04260381964445	Garantie (mois)	24
Pays	Allemagne		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	45
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES