

OTOSCOPE SPENGLER SMARTLIGHT NOIR

Ref. 570315



22/10/2025 22:16:06 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

OTOSCOPE SPENGLER SMARTLIGHT NOIR

Ref. 570315



L'otoscope à éclairage conventionnel

Description

L'otoscope SMARTLIGHT de SPENGLER dispose d'un Éclairage conventionnel. Léger et résistant, cet otoscope est idéal pour les auscultations ORL et particulièrement adapté pour les visites à domicile.

- Technologie Xénon / halogène pour une diffusion de la lumière puissante et homogène
- Luminance 24 lumens, tension 2,5 Volts et intensité 0.15 A
- IRC (Indice de Rendu des Couleurs) de 90%
- Tête bi matière, en ABS et laiton, vissée pour une fixation sûre
- Loupe pivotante, grossissement 3 fois
- Clip de fixation avec interrupteur marche/arrêt intégré
- Livré avec 2 piles LR6 AA et 2 x 4 Spéculum à usage unique (Ø 2,5 et Ø 4 mm)
- Ampoule LED en option pour une lumière blanche et optimale

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446041557	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	19	Unité emballée / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	10	Unité emballée / Poids (kg)	0.23
Unité nue / Poids (kg)	0.1		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---