

LAME MACINTOSH DE LARYNGOSCOPE LUXAMED® F.O. REMPLAÇABLE

Ref. E1.312.012

LUXAMED®



Lames Macintosh de laryngoscopes LUXAMED® pour fibre optique remplaçable

Description


Les lames Macintosh de laryngoscopes LUXAMED® pour fibre optique remplaçable sont disponibles en plusieurs tailles

28/11/2025 19:47:14 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LAME MACINTOSH DE LARYNGOSCOPE LUXAMED® F.O. REMPLAÇABLE

LUXAMED®

Ref. E1.312.012



| | A(mm) | B(mm) | |
|----------|-------|-------|------------------|
| Taille 0 | 79 | 13 | Ref : E1.310.012 |
| Taille 1 | 91 | 20 | Ref : E1.311.012 |
| Taille 2 | 113 | 21 | Ref : E1.312.012 |
| Taille 3 | 131 | 22 | Ref : E1.313.012 |
| Taille 4 | 154 | 24 | Ref : E1.314.012 |
| Taille 5 | 176 | 25 | Ref : E1.315.012 |

- Lame pour fibre optique remplaçable
- Conçue en acier inoxydable de haute qualité pour une longue durée de vie
- 5500 fibres pour atteindre une durée de vie et une intensité lumineuse maximales
- Eclairage optimal avec la plus grande section possible (4mm de diamètre)
- Eclairage d'environ 10 500 Lux pour 3.7V et 2.5V LED
- Compatible avec tous les manches conformes à l'ISO 7376 (standard ecoresponsable)
- Autoclavable jusqu'à 134°C (environ 4 000 fois)
- Datamatrix avec toutes les informations importantes pour la traçabilité

**LAME MACINTOSH DE LARYNGOSCOPE
LUXAMED® F.O. REMPLAÇABLE****LUXAMED®****Ref. E1.312.012****Caractéristiques**

| | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre | 04260381960393 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Allemagne |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg) | nc |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | 5 | Température maxi | 40 |
| Humidité mini | 10 | Humidité maxi | 90 |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------|----------|
| Taille | Taille 2 |
|--------|----------|