

AUTOTENSIO BRAS ADULTE (M/L) CORAIL SPENGLER

Ref. SPG445



CE
0459



02/12/2025 22:24:13 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

AUTOTENSIO BRAS ADULTE (M/L) CORAIL SPENGLER

Ref. SPG445



Une facilité d'utilisation au quotidien avec sa précision et sa simplicité

Description

Le tensiomètre bras adulte SPENGLER est conçu pour offrir aux patients un suivi fiable et précis de leur tension artérielle, directement à domicile. Compact, simple d'utilisation et doté de la technologie SPENGLER, il garantit des résultats fiables à chaque mesure

Haute précision des mesures :

- Technologie de mesure SPENGLER pour une exactitude optimale
- Détecteur d'arythmie intégré pour signaler tout rythme cardiaque irrégulier
- Indicateur tricolore de risque selon les recommandations de l'OMS pour une interprétation immédiate
- Calcul de 3 types de moyennes, incluant la moyenne des valeurs matinales, pour un suivi précis de l'évolution

Simplicité d'utilisation :

- Fonctionnement entièrement automatique : il suffit d'appuyer sur un bouton
- Interface intuitive à 2 boutons seulement
- Nouveau brassard universel 22-42 cm (M/L) pour un ajustement confortable et précis

Idéal pour toute la famille :

- Mémoire séparée pour 2 utilisateurs
- 60 mesures horodatées enregistrées par le profil, pour suivre facilement l'évolution de la tension

Informations pratiques

- Livré avec 4 piles LR6 (AA) et une housse de transport
- Adaptateur secteur disponible en option
- Brassard de deux tailles (S et M/L) proposés en option pour s'adapter à tous les bras

**AUTOTENSIO BRAS ADULTE (M/L) CORAIL
SPENGLER****Ref. SPG445****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446041571	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	13	Unité emballée / Hauteur (cm)	10
Unité emballée / Longueur (cm)	17	Unité emballée / Poids (kg)	0.594
Unité nue / Poids (kg)	0.358		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-25	Température maxi	70
Humidité mini	5	Humidité maxi	93

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---