

MONITEUR SUNTECH TANGO® M2 SANS ECG (CONNECTÉ À L'ÉPREUVE D'EFFORT)

SUNTECH


Ref. DSU230700



CE
0413

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE



09/02/2026 22:58:58 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MONITEUR SUNTECH TANGO® M2 SANS ECG (CONNECTÉ À L'ÉPREUVE D'EFFORT)

SUNTECH

Ref. DSU230700

Moniteur de pression artérielle automatique pour épreuves d'effort cardiaque

Description

- Pression artérielle (PA) automatisée fiable, pour réduire le risque d'erreurs de transcription et se concentrer sur le patient
- Le moniteur PNI automatique Tango® M2 est doté de la technologie DKA développée tout spécialement pour l'environnement d'épreuve d'effort cardiaque. Avec des algorithmes propriétaires avancés, SunTech Medical est la seule entreprise existant sur le marché de la mesure de la PA tolérante aux mouvements.
- 2 Modes de mesure de la pression artérielle ? : avec ou sans effort
- Permet d'effectuer plusieurs mesures de la PA automatisées répétées à intervalles brefs.
- Utilise la méthode auscultatoire avec un microphone dans le brassard pour mesurer la tension et voir les bruits de Korotk sur l'écran.
- Écran LCD de 7 pouces
- Port USB pour effectuer des mises à niveau sur place

L'appareil a besoin, pour fonctionner, d'un signal ECG afin d'optimiser la mesure de cette tension. Le Tango M2 est donc proposé avec son système ECG autonome ou connecté directement à l'ECG de l'épreuve d'effort (GE, Mortara...).

Caractéristiques

Marquage CE	CE0413	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	10840935105701	Code douanier	9018.90.5040
Garantie (mois)	24		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	17.4
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	11.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	24
Unité emballée / Poids (kg)	nc	Unité nue / Poids (kg)	1.68

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---