

## OPHTHALMOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V - LUXAMED

Ref. F1.516.914

**LUXAMED®**



CE



**KID**  
collection

## OPHTHALMOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V - LUXAMED

**LUXAMED®**Ref. F1.516.914

Ophtalmoscope format de poche, plusieurs coloris disponibles !

### Description

- Valeurs de correction : + 20 bis - 20 D ( $\pm$  1 2 3 4 6 8 10 15 20 D)
- 5 filtres différents disponibles : grand spot, petit spot, filtre vert, demi-lune et réticule
- Eclairage : LED
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité pour éviter l'éblouissement
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 50 000 heures avec un courant constant
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Design optimisé de la tête
- Manche composé de deux matériaux : aluminium et fibre de verre renforcé, compatible avec la tête d'otoscope et de dermatoscope LuxaScope LED
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Inclus 2 piles alcalines AAA

Disponible en :

- Blanc : C1.516.914
- Bleu Clair : C1.516.934
- Fuschia : C1.516.974
- Jaune : C1.516.944
- Kids : C1.916.914
- Noir : C1.516.114
- Vert : C1.516.954
- Violet : C1.516.964

**OPHTHALMOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V**  
**- LUXAMED****LUXAMED®**Ref. F1.516.914**Caractéristiques**

|                 |                |                    |           |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Marquage CE     | CE             | Dispositif Médical | Classe I  |
| Code barre      | 04260381964520 | Code douanier      | 90185090  |
| Garantie (mois) | 24             | Pays               | Allemagne |

**MESURES**

|                                |    |                               |    |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg)   | nc |

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | 5  | Température maxi | 40 |
| Humidité mini    | 10 | Humidité maxi    | 90 |

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

|          |      |
|----------|------|
| Couleurs | Kids |
|----------|------|