


## CUISSARD POLYESTER AUTOCLAVABLE DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCS105



CE



02/04/2026 02:27:33 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# CUISSARD POLYESTER AUTOCLAVABLE DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCS105

**Ces cuissards pour Garrot DDM sont autoclavables**

## Description


Les cuissards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont désinfectables et autoclavables. Ils sont composés d'une poche amovible en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux là sont disponibles de forme droite.

Il existent en plusieurs tailles

### Dimensions de la poche en cm

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Cuissard enfant       | 35.5 x 6 cm  |
| Cuissard petit adulte | 53 x 6 cm    |
| Cuissard adulte       | 69 x 9 cm    |
| Cuissard adulte L     | 81 x 9 cm    |
| Cuissard adulte XL    | 85.5 x 12 cm |

 02/04/2026 02:27:33 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## CUISSARD POLYESTER AUTOCLAVABLE DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCS105

### Caractéristiques

|                 |               |                    |          |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | CE            | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre      | 3700468203674 | Code douanier      | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24            | Pays               | France   |

#### MESURES

|                                |    |                               |    |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg)   | nc |

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |     |                  |    |
|------------------|-----|------------------|----|
| Température mini | -10 | Température maxi | 40 |
| Humidité mini    | 30  | Humidité maxi    | 40 |

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES