

**LAME MCCOY DE LARYNGOSCOPE
LUXAMED® F.O. REMPLAÇABLE**

Ref. E1.344.012

LUXAMED®



CE



12/04/2026 20:23:05 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LAME MCCOY DE LARYNGOSCOPE LUXAMED® F.O. REMPLAÇABLE


LUXAMED®

Ref. E1.344.012

Lame Mc Coy de laryngoscopes LUXAMED® pour fibre optique remplaçable

Description

Les lames Mc Coy de laryngoscopes LUXAMED® sont disponibles en plusieurs tailles. Le bout de la fibre optique peut être recourbé davantage pour une meilleure intubation.



- Lame de laryngoscope pour fibre optique remplaçable
- le bout de la lame amovible facilite les intubations et réduit les risques de blessures.
- Conçue en acier inoxydable de haute qualité pour une longue durée de vie
- Nettoyage et stérilisation faciles car pas de nid de poussière
- 5500 fibres pour atteindre une durée de vie et une intensité lumineuse maximales
- Eclairage optimal avec la plus grande section possible (4mm de diamètre)
- Eclairage d'environ 10 500 Lux pour 3.7V et 2.5V LED
- Compatible avec tous les manches conformes à l'ISO 7376 (standard ecoresponsable)
- Autoclavable jusqu'à 134°C (environ 4 000 fois)
- Datamatrix avec toutes les informations importantes pour la traçabilité

Disponible en taille 2 (E1.342.012), taille 3 (E1.343.012) et en taille 4 (E1.344.012)

LAME MCCOY DE LARYNGOSCOPE LUXAMED® F.O. REMPLAÇABLE

LUXAMED®

Ref. E1.344.012

Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre | 04260381960638 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Allemagne |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg) | nc |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | 5 | Température maxi | 40 |
| Humidité mini | 10 | Humidité maxi | 90 |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------|----------|
| Taille | Taille 4 |
|--------|----------|

 12/04/2026 20:23:05 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.